

Modell P701R Handlauf Halterung benötigt keine Schrauben oder Bolzen an der Wand befestigt.

Die andere Seite ist auf Rundrohr oder Rundrohr Handlauf befestigt.

Es kommt mit einer Platte, die Stange, die in Betonwand gepflastert decken.

Sie können 50,8 mm Rundrohr oder Rundrohr 42.4mm als Handlauf zu benutzen. Wir haben verschiedene gebogenen Platten, um sie anzupassen.

Willkommen Anfrage!



P701R



P701



P701R